




Rondelle d'ajustage DIN 988 Acier inoxydable (Inox) A2 h=1,2mm 12X18MM

Numéro d'article	51558.120.018
Marque	-
UBB	500700893182
UNSPSC	31163301
EAN	8715492967015
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	12 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Diamètre extérieur	18
Info	h=1,2MM

Normes

DIN	988
-----	-----

Spécifications techniques

d1	12
d1 (max.)	12.23
d1 (min.)	12.05
d2	18
d2 (max.)	17.95
d2 (min.)	17.77
D (mm)	12
Epaisseur	1.2

Dessin technique

