FABORY

# Écrou hexagonal DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M10

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 53580.100.001 |
| Marque | - |
| UBB | 950355231339 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715492319845 |
| PKG. de 50 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M10 |
| Classe | 80 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière technique | A4 |
| Direction du filetage | Droit |
| Filetage | Filetage métrique |

## Normes

| | |
|---|---|
| NF | E25-401 |
| NEN | 1560 |
| DIN | 934 |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| d-D | M10 |
| m | 8 |
| P | 1.5 |
| s | 17 |

## Dessin technique