


Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M8X130



Numéro d'article	55000.080.130
Marque	-
UBB	951351769983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492320353
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M8
Longueur (L) (mm)	130
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	28
b (min.): L ≤ 125mm	22
k	5.3
P	1.25

Dessin technique



FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS