

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M12X260

Numéro d'article 55000.120.260

Marque -

UBB 500571368017

UNSPSC 31161620

EAN 8715494143929

PKG. de 10 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	260 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


### Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

### Dessin technique



L (mm) 260

P 1.75

s 19