

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M18X130



Numéro d'article 55000.180.130

Marque -

UBB 500571369262

UNSPSC 31161620

EAN 8715494144049

PKG. de 25 Boîte complete  
 uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M18
Longueur (L) (mm)	130
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


### Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	48
b (min.): L > 200mm	61
b (min.): L ≤ 125mm	42
k	11.5

### Dessin technique



P

2.50

S

**FABORY**

**OF COURSE.**

27

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS