

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M20X120

| | |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 55000.200.120 |
| Marque | - |
| UBB | 950351853391 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492321459 |
| PKG. de 10 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre | M20 |
| Longueur | 120 mm |
| Classe | 70 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Forme de tête | Tête hexagonale |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière technique | A4 |
| Direction du filetage | Droit |
| Filetage | Filetage métrique |

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

| | |
|------|------------|
| ISO | 4014 |
| DIN | 931 |
| NEN | 1555 |
| NF | E25-112 |
| ASME | B18.2.3.1M |

Spécifications techniques

| | |
|---------------------------|------|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 52 |
| b (min.): L200mm | 65 |
| b (min.): L≤125mm | 46 |
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |

Dessin technique



L (mm) 120

P 2.5

s 30