

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M20X130



Numéro d'article	55000.200.130
Marque	-
UBB	950351853474
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321466
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M20
Longueur (L) (mm)	130
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.


Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
b (min.): L > 200mm	65
b (min.): L ≤ 125mm	46
k	12.5

Dessin technique



P

2.50

S

FABORY

30

OF COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS