

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M33X190

Numéro d'article 55000.330.190

Marque -

UBB 951351781509

UNSPSC 31161620

EAN 8715492322241

PKG. de 1 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M33
Longueur	190 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 78
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 91

b (min.): L≤125mm 72

d-D M33

k 21

Dessin technique



L (mm) 190

P 3.5

s 50