

## Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) A4 5/8X2 Inch

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 55006.158.050                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 952351029691                 |
| UNSPSC           | 31161620                     |
| EAN              | 8715492323071                |
| PKG. de 10       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Diamètre              | 5/8 Inch                   |
| Longueur              | 2 Inch                     |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale                 |
| Forme de tête         | Tête hexagonale            |
| Matière               | Acier inoxydable           |
| Matière technique     | A4                         |
| Direction du filetage | Droit                      |
| Filetage              | Unified National<br>Coarse |
| Filets par pouce      | 11                         |

### Normes

|      |         |
|------|---------|
| ASME | B18.2.1 |
| BS   | ≈1768   |

### Spécifications techniques

|                     |          |
|---------------------|----------|
| F                   | 0.9375   |
| H                   | 0.390625 |
| LT (min.): L6 Inch  | 1.75     |
| LT (min.): L≤6 Inch | 1.5      |

### Dessin technique

