

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M5X8

Numéro d'article	55010.050.008
Marque	-
UBB	950351858671
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323651
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	8 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

### Spécifications techniques

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	8
P	0.8
s	8

### Dessin technique

