

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M22X90

Numéro d'article	55010.220.090
Marque	-
UBB	500571378099
UNSPSC	31161620
EAN	8715494115995
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M22
Longueur	90 mm
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

### Spécifications techniques

d-D	M22
k	14
L (mm)	90
P	2.5
s	32

### Dessin technique

