



Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 M2,5X16

Numéro d'article	55120.025.016
Marque	-
UBB	950353299452
UNSPSC	31161504
EAN	8715492334749
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	16 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈1207
DIN	84
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-127

Spécifications techniques

d-D	M2.5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	4.5
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	1.6
L (mm)	16
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.7

Dessin technique