

Goujon longueur d'implantation $\approx 1d$ DIN 938 Acier inoxydable (Inox) A4 M20X100



Numéro d'article	55280.200.100
Marque	-
UBB	500512328799
UNSPSC	31161610
EAN	8715494303712
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	100 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-135
DIN	938

Info	ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes à la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 70 - DIN 938 aura une longueur utile de 70 mm et sa longueur filetée pénétrante b1 = 10 mm. La longueur totale est donc: 70 + 10 = 80 mm. La longueur de filetée du côté de l'écrou est: b2 = 26 mm. La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les
------	--

tolérances Sk6, svt
DIN 13-51, exécution
"grossière" (de
cette manière, le
dévissage du goujon
est empêché). La
goujons svt DIN 938
avec un longueur
d'implantation $\approx 1d$
sont surtout fixés
dans des pièces en
acier.

Spécifications techniques

b	46
$b_m \approx 1d$	20
$b_2 = L - (x + 3)$ à $L \leq$	55
d-D	M20
L (mm)	100
P	2.5
x	6.3

Dessin technique

