



Écrou à anneau DIN 582 Acier inoxydable (Inox) A4 50 forgé M20

Numéro d'article	55950.200.001
Marque	-
UBB	951355004528
UNSPSC	31161711
EAN	8715492355324
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Classe	50
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Filetage	Filetage métrique
Info	Si l'écrou à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose. Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé à des fins de levage (ex. anneau d'attelage). forgé

Normes

DIN	582
-----	-----

Spécifications techniques

d-D	M20
d2	72
d3	40
e	16
h	71
P	2.5

Dessin technique

