FABORY



Bouchon fileté cylindrique à collerette et à six pans creux MF DIN 908 Acier inoxydable (Inox) A4 M24X1,50

Numéro d'article	55963.240.150
Marque	-
UBB	500571746618
UNSPSC	31162103
EAN	8715494115094
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Metric fine thread

Normes

DIN	908

Spécifications techniques

d-D	M24
d2 (h14)	29
L ≈	18
P	1.5
s (D12)	12

Dessin technique

