



Bouchon fileté cylindrique à collerette et à six pans creux filetage gaz DIN 908 Acier inoxydable (Inox) A4 G3/4A

Numéro d'article	55964.191.001
Marque	-
UBB	500571878957
UNSPSC	31162103
EAN	8715494272827
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	G3/4
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage cylindrique pour tuyauterie

Normes

DIN	908
-----	-----

Spécifications techniques

d2 (h14)	32
L ≈	20
s (D12)	12
Filets par pouce	14

Dessin technique

