



Bouchon fileté cylindrique à collerette et à six pans creux filetage gaz DIN 908 Acier inoxydable (Inox) A4 G1 Inch.A

Numéro d'article	55964.254.001
Marque	-
UBB	500571879039
UNSPSC	31162103
EAN	8715494272834
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	G1 Inch.A
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage cylindrique pour tuyauterie

Normes

DIN	908
-----	-----

Spécifications techniques

d2 (h14)	39
L ≈	21
s (D12)	17
Filets par pouce	11

Dessin technique

