




Bouchon fileté cylindrique à tête hexagonale et à collerette filetage gaz DIN 910 Acier inoxydable (Inox) A4 G3/8A

Numéro d'article	55966.096.001
Marque	-
UBB	950355379922
UNSPSC	31162103
EAN	8715492355430
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	G3/8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage cylindrique pour tuyauterie

Normes

DIN	910
-----	-----

Spécifications techniques

d2 (h14)	22
i	12
L ≈	21
s	17
Filets par pouce	19

Dessin technique

