




## Bouchon fileté cylindrique à tête hexagonale et à collerette filetage gaz DIN 910 Acier inoxydable (Inox) A4 G1/2A

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 55966.127.001                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950355380169                 |
| UNSPSC           | 31162103                     |
| EAN              | 8715492355447                |
| PKG. de 25       | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Diamètre              | G1/2                                    |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale                              |
| Forme de tête         | Tête hexagonale                         |
| Matière               | Acier inoxydable                        |
| Matière technique     | A4                                      |
| Direction du filetage | Droit                                   |
| Filetage              | Filetage cylindrique<br>pour tuyauterie |

### Normes

|     |     |
|-----|-----|
| DIN | 910 |
|-----|-----|

### Spécifications techniques

|                  |    |
|------------------|----|
| d2 (h14)         | 26 |
| i                | 14 |
| L ≈              | 26 |
| s                | 19 |
| Filets par pouce | 14 |

### Dessin technique

