




Bouchon fileté cylindrique à tête hexagonale et à collerette filetage gaz DIN 910 Acier inoxydable (Inox) A4 G1.1/8A

Numéro d'article	55966.285.001
Marque	-
UBB	500571470979
UNSPSC	31162103
EAN	8715494127349
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	G1.1/8A
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage cylindrique pour tuyauterie

Normes

DIN	910
-----	-----

Spécifications techniques

d2 (h14)	44
i	16
L ≈	32
s	27
Filets par pouce	11

Dessin technique

