

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN ≈931 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M12X40/30

Numéro d'article	56090.120.040
Marque	-
UBB	952351070265
UNSPSC	31161620
EAN	8715492860255
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	40 mm
Classe	6.6
Couleur	Blanc
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Plastique
Matière technique	Polyamide (nylon)
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	≈931
NEN	≈1555
ASME	≈B18.2.3.1M
NF	≈E25-112
ISO	≈4014

Spécifications techniques

b	30
b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Dessin technique

