



## KIPP Manette indexable 20 degrés, insert fileté Argent métallique Zincinjecté/acier 5.8 Plastifié/oxydenoir M6X13X25

Numéro d'article	58029.060.025
Marque	-
UBB	500689483195
UNSPSC	31162807
EAN	4059245078219
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	5.8
Couleur	Argent métallique
D1_MM	13mm
Matière	Zincinjecté/acier
Revêtement	Plastifié/oxydenoir
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Manette: zinc injecté haute pression, DIN EN 12844. Insert: acier, classe de résistance 5.8.Finition: Manette avec revêtement plastique. Acier: bruni.

### Normes

### Spécifications techniques

A	39
A1	46
D	10
D1	13
D2	14
D3	10.5

### Dessin technique

H	24.5
H2	15
H3	32.5
H4	35.5
H1	4
Nombre de dents	16
L	25
X	6

**FABORY**

