



KIPP Manette indexable 20 degrés, insert fileté Argent métallique Zincinjeté/acier 5.8 Plastifié/oxydenoir M6X18X15

Numéro d'article 58029.061.015

Marque -

UBB 500689483765

UNSPSC 31162807

EAN 4059245078370

PKG. de 5 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	5.8
Couleur	Argent métallique
D1_MM	18mm
Matière	Zincinjeté/acier
Revêtement	Plastifié/oxydenoir
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Manette: zinc injecté haute pression, DIN EN 12844. Insert: acier, classe de résistance 5.8.Finition: Manette avec revêtement plastique. Acier: bruni.

Normes

Spécifications techniques

A	64
A1	73
D	13.5
D1	18
D2	18.5
D3	15.5

Dessin technique

H	28.5
H2	16.5
H3	45.5
H4	49.5
H1	6.5
Nombre de dents	20
L	15
X	6

FABORY

