



## KIPP Manette indexable, insert fileté Orange Zincinjecté/acier 5.8 Plastifié/oxydenoir M4X30X15

Numéro d'article	58042.040.015
Marque	-
UBB	500689530532
UNSPSC	31162807
EAN	4059245088232
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	5.8
Couleur	Orange
D1_MM	13mm
Matière	Zincinjecté/acier
Revêtement	Plastifié/oxydenoir
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Manette: zinc injecté haute pression, DIN EN 12844. Insert: acier, classe de résistance 5.8.Finition: Manette avec revêtement plastique. Acier bruni.Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78

### Normes

### Spécifications techniques

A	30
A1	37
B	7
D	10
D1	13

### Dessin technique

D2	14
H	24.5
H2	14.5
H3	30
H4	33
H1	4
Nombre de dents	16
L	15
X	4

