



KIPP Manette indexable, insert fileté Noir Zincinjecté/ acierinoxydable1.4305 Plastifié/brillant M5X40X10

Numéro d'article 58054.051.010

Marque -

UBB 500689600418

UNSPSC 31162807

EAN 4059245096046

PKG. de 5 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Couleur	Noir
D1_MM	13mm
Matière	Zincinjecté/ acierinoxydable
Matière technique	1.4305
Revêtement	Plastifié/brillant
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844. Insert 1.4305. Bouchon de protection 1.4305.Finition: Manette avec revêtement plastique. Insert Inox naturel. Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.Indication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78.

Normes

Spécifications techniques

A	40
---	----

Dessin technique

A1	47
B	7
D	10
D1	13
D2	14
H	24.5
H2	14.5
H3	31
H4	34
H1	4
Nombre de dents	16
L	10
X	5

