FABORY

KIPP Manette indexable, insert fileté Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/ brillant M10X65X20

Numéro d'article	58068.100.020
Marque	-
UBB	500689646627
UNSPSC	31162807
EAN	4059245099535
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Couleur	Argent
D1_MM	18.5mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	1.4308/1.4305
Revêtement	Électrolytiquebrillant/ brillant
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Poignée en Inox 1.4308. Autres composants en Inox 1.4305.Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Autres éléments en acier naturelIndication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Normes

Spécifications techniques

A	65
A1	74.5
B	9.5

Dessin technique

D	13.5
D1	18.5
D2	19
H	28.5
H2	17.5
H3	42.5
H4	45.5
H1	6.5
Nombre de dents	20
L	20
X	10