



**KIPP Manette indexable,
insert fileté Argent
Acierinoxydable
1.4308/1.4305
Polissageélectrolytique/
brillant M10X80X25**

Numéro d'article	58068.101.025
Marque	-
UBB	500689647385
UNSPSC	31162807
EAN	4059245099665
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Couleur	Argent
D1_MM	21mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	1.4308/1.4305
Revêtement	Électrolytiquebrillant/ brillant
Filetage	Filetage métrique
Info	Matière: Poignée en Inox 1.4308. Autres composants en Inox 1.4305.Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenailée. Autres éléments en acier naturelIndication de dessin: 1) Bout plat chanfreiné DIN 78

Normes

Spécifications techniques

A	80
A1	91
B	11

Dessin technique

D	16
D1	21
D2	22
H	37
H2	24
H3	54.5
H4	58.5
H1	10
Nombre de dents	22
L	25
X	10

