



## TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte Torx® DIN ≈7500-1 Acier Electro zingué M6X16

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 67155.060.016                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 500574679667                 |
| UNSPSC           | 31161512                     |
| EAN              | 8715494299015                |
| PKG. de 500      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Diamètre            | M6                           |
| Longueur            | 16 mm                        |
| Mode d'entraînement | Torx®                        |
| Forme de tête       | Tête cylindrique à<br>bombée |
| Matière             | Acier                        |
| Revêtement          | Electro zingué               |
| Filetage            | Filetage métrique            |

### Normes

|     |            |
|-----|------------|
| DIN | ≈7500-1-PE |
|-----|------------|

### Spécifications techniques

|          |      |
|----------|------|
| d-D      | M6   |
| dk       | 12   |
| k (max.) | 4.75 |
| L (mm)   | 16   |
| P        | 1    |
| Clé      | 30   |

### Dessin technique

