



M8 T/25

Article n °	90268FIS
Marque	-
UBB	500616785902
UNSPSC	31161607
EAN	4006209902684
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M8
Foret ø	12
Long. de la cheville	84
ETA-approval	Oui
Remarques	do= Diamètre nominal du foret. dd= Profondeur minimale de l'enrobage. df= Diamètre de l'orifice de dégagement de l'élément. fs= Diamètre de tête. Ws= Taille de embouts. hef= Profondeur d'anchrage effective. tfix= Longueur effective. kN = Charge admissible en kN.

Normes

Spécifications techniques

Dessin technique