



## Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier Electro zingué passivé jaune Gr.B7 - Gr.2H 1/2X85 (3.3/8)

Numéro d'article	PIMI2127085
Marque	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	1/2 Inch
Longueur	85 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune

Info  
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

### Normes

ASTM A193/A194

### Spécifications techniques

L (mm)	85
--------	----

### Dessin technique

**FABORY**

