



Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier Electro zingué passivé jaune Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X255 (10)

Numéro d'article	PIMI2254255
Marque	-
UBB	
UNSPSC	
EAN	
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1 Inch
Longueur	255 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune

Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Normes

ASTM A193/A194

Spécifications techniques

L (mm)	255
--------	-----

Dessin technique

FABORY

