



VISSEUSE HYDROTENSION 3/8 ANGLE RRI-70RG

Numéro d'article	RRI-70RGRE
Marque	-
UBB	500619077000
UNSPSC	27112713
EAN	8717981204106
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Pression de service max.	6.3
Insertion d'outils	3/8 pouces
Finition de l'angle	Oui
Vitesse de rotation au ralenti	2000
Entrée d'air côté appareil	R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal	50
Couple de serrage maximal	50
Couple de serrage réglable	Oui
Visseuse à impulsions	Oui
Taille de filetage maximale (métrique)	10
Débit d'air requis	372

Normes