



Goupille élastique spiralee, série mince ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort SAE 1070 3/32X7/16

Numéro d'article	U39130.009.0043
Marque	-
UBB	500626314081
UNSPSC	31162400
EAN	8712423099906
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	7/16 Inch
A (nom.)	0.09375
Matière	Acier à ressort
Matière technique	SAE 1070

Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène. V = charge minimale de double cisaillement en lb.
------	--

Normes

ASME	B18.8.2
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.106
B (max.)	0.091
C (ref.)	0.038
A (min.)	0.099
V	475

Dessin technique

