FABORY

Vis à métaux Tête fraisée fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Laiton 3/8-16X1.1/2

Numéro d'article	U48170.037.0150
Marque	-
UBB	500624969761
UNSPSC	31161504
EAN	8717077790087
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3/8 Inch
Longueur	1.1/2 Inch
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Laiton
Direction du filetage	Droit
Filetage	Unified National Coarse
Filets par pouce	16
Info	Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.Vis de diamètre No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Normes

ASME	B18.6.3

Spécifications techniques

A (max.)	0.717

Dessin technique

H (max.)	0.23
J (max.)	0.094
T (max.)	0.106