


Goupille élastique ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort inoxydable SAE 51420 1/16X3/4



Numéro d'article	U51428.006.0075
Marque	-
UBB	500626395346
UNSPSC	31162400
EAN	8712423096417
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	3/4 Inch
A (nom.)	0.0625
Matière	Acier à ressort inoxydable
Matière technique	SAE 51420
Info	V = charge minimale de double cisaillement en lb.

Normes

ASME	B18.8.2
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.069
B (max.)	0.059
C (ref.)	0.028
A (min.)	0.066
F	0.012
V	430

Dessin technique

