



Goupille élastique spiralee, série lourde ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort inoxydable SAE 51420 1/16X3/8

Numéro d'article	U51431.006.0037
Marque	-
UBB	500626417793
UNSPSC	31162400
EAN	8715494005722
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	3/8 Inch
A (nom.)	0.0625
Matière	Acier à ressort inoxydable
Matière technique	SAE 51420
Info	V = charge minimale de double cisaillement en lb.

Normes

ASME	B18.8.2
------	---------

Spécifications techniques

A (max.)	0.07
B (max.)	0.059
C (ref.)	0.028
A (min.)	0.066
V	475

Dessin technique

