

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M3X35

Numéro d'article	01000.030.035
Marque	-
UBB	500644971052
UNSPSC	31161620
EAN	8717077046757
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	35 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	12
d-D	M3
k	2
L (mm)	35
P	0.5
s	5.5

Dessin technique

