

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M3X40

Numéro d'article	01000.030.040
Marque	-
UBB	500644971136
UNSPSC	31161620
EAN	8717077046764
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	40 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	12
d-D	M3
k	2
L (mm)	40
P	0.5
s	5.5

Dessin technique

