

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M4X35

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01000.040.035                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 500644971219                 |
| UNSPSC           | 31161620                     |
| EAN              | 8717077046771                |
| PKG. de 500      | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M4                |
| Longueur              | 35 mm             |
| Classe                | 8.8               |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale        |
| Forme de tête         | Tête hexagonale   |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Brut              |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |

### Spécifications techniques

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 14  |
| d-D                             | M4  |
| k                               | 2.8 |
| L (mm)                          | 35  |
| P                               | 0.7 |
| s                               | 7   |

### Dessin technique

