

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M4X40

Numéro d'article	01000.040.040
Marque	-
UBB	950351001223
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006844
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	40 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Dessin technique

