

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M4X50

Numéro d'article	01000.040.050
Marque	-
UBB	500644971391
UNSPSC	31161620
EAN	8717077046788
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	50
P	0.7
s	7

Dessin technique

