

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M4X60

Numéro d'article	01000.040.060
Marque	-
UBB	500644971540
UNSPSC	31161620
EAN	8717077046801
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	60 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	60
P	0.7
s	7

Dessin technique

