FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M5X50

Numéro d'article	01000.050.050
Marque	-
UBB	950351001710
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006943
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	50
P	0.8
s	8

Dessin technique