

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X40

Numéro d'article	01000.080.040
Marque	-
UBB	950351003799
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007377
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	40 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Dessin technique

