

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X45



Numéro d'article	01000.080.045
Marque	-
UBB	950351003872
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007384
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M8
Longueur (L) (mm)	45

### Normes

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	28
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
k	5.3
P	1.25
s	13

### Dessin technique

