

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X130

Numéro d'article	01000.080.130
Marque	-
UBB	950351005026
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007537
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	130 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	130
P	1.25
s	13

### Dessin technique

