

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X45

Numéro d'article	01000.100.045
Marque	-
UBB	950351005448
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007629
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

Dessin technique

