

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X170

Numéro d'article	01000.100.170
Marque	-
UBB	952351313566
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007834
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	170 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	170
P	1.5
s	17

Dessin technique

