FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M12X170

Numéro d'article	01000.120.170
Marque	-
UBB	950351903394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008121
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	170 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	170
P	1.75
s	19

Dessin technique

