

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M14X50

Numéro d'article	01000.140.050
Marque	-
UBB	950351009655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008244
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	2
s	22

Dessin technique

